

FDV: 2410313

Produkt:	DVI 3 skap 1409550 AL
El-nummer:	2410313
GTIN:	7090008560968
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	230602
Leverandørens varegruppe:	2414 DVI



Teknisk beskrivelse

DVI skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium i legering 5052/5754. Legeringen kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute i for eks saltvannsmiljøer.

Typiske bruksområder er vei og infrastruktur, samferdsel, industri, jernbane og havneområder. Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør.

For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 100°.

Låsingen skjer med kompresjonslås.

Doble vegger og tak med naturlig luftsirkulasjon mellom utvendig og innvendig kapsling forhindrer kondens og reduserer dermed belastningen på elektriske komponenter vesentlig.

Sammen med betongfundament (2410323, tilleggsprodukt) kan skapet boltes rett til underlag. Eller monteres i kombinasjon med nevnte betongfundament og nedgravingsfundament (2410327, tilleggsprodukt) for nedgraving.

Mål

Dybde (mm)	485.0
Bredde (mm)	944.0
Høyde/diameter (mm)	1400.0
Vekt (g)	55000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	944 Millimeter
Høyde	1400 Millimeter
Dybde	485 Millimeter
Materiale	Aluminium
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7032
Floor standing wall model	Ja
Veggmontering	Ja
Hjørnemonnell	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Ja
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Antall dører	0
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	1
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Ja
Skråtak	Nei
Slagfasthet	IK10

Beskyttelsesklasse IP IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA) Andre

Rengjøring og rengjøringsmetode	Vask med skånsomme rengjøringsmidler kan gjøres utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall avfall. Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Produktet som denne veiledning omhandler skal til metall avfall for resirkulering.

Målskisse

