

FDV: 1724341



Produkt:	Atl+ GS f/eff.br.kwh lav IP55
El-nummer:	1724341
GTIN:	7071799005470
Fabrikkat:	IDE
ETIM-klasse:	EC000058
Blokknummer:	230502
Leverandørens varegruppe:	1717 - Gulvskap stål

Teknisk beskrivelse

Modulært oppbygd gulvskap. 5 rader med 24 moduler og 3 rader med 12 moduler i hver rad plassert på høyre side av målerfelt. Feltet under målerfelt er tilpasset for effektbryter (ABB)(XT1-XT3 3 og 4 pol. Montasjeplaten er tilpasset med utstansede hull for koblingsblokker og målertrafoer samt omkoblingsbrett. Om ønskelig kan Atlantic+ serien bygges om til andre løsninger. CC avstand mellom moduleradene er 150mm. Skapet leveres med 2stk tette flenser for topp og bunn av skapet, men det kan bestilles separat flens for FL21 utganger, eller flens for utspærrede hull, dekket med tape for installasjonsrør. Tett dør med 3-punkt låse og dobbel vinge lås. Leveres med 1 stk. nøkkel.

Skap kan også leveres med glassdør som tillegg.
Dimensjon HxBxD 1810x730x250mm IP55 IK10 RAL9003
Standard: EN62208 EN61439-1. Godkjent for 630Amp.

Mål

Dybde (mm)	250.0
Bredde (mm)	730.0
Høyde/diameter (mm)	1810.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Gulvinstallasjon
Type avdekning	Valgfri
Utførelse deksel	Med utsparring
Type dør	Enkelt
Med lås	Ja
Nominell strøm (In)	630 Ampère
Høyde	1810 Millimeter
Bredde	730 Millimeter
Dybde	250 Millimeter
Innvendig dybde	220 Millimeter
Platetykkelse i skap	1 Millimeter
Platetykkelse i dør/deksel	1 Millimeter
Farge	Hvit
RAL-nummer	9003
Antall moduler	156
Antall rader	8
Antall åpninger for flensplater	2
Utvidelsesmulighet	Ja
Antall kabellinnganger	2
Kapslingsmateriale	Stål
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert
Med monteringsplate	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA)	5
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	I

Slagfasthet IK10
Funksjonssikkerhet Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Metall avfall

Målskisse

