

**FDV: 1750099**

**Produkt:** Flens for Atlantic skap utsparret rør  
**El-nummer:** 1750099  
**GTIN:** 7090008562795  
**Fabrikkat:** SFF  
**ETIM-klasse:** EC000211  
**Blokknummer:** 239801  
**Leverandørens varegruppe:** 1711 - Modulskap/Tilbehør


**Teknisk beskrivelse**

Flens til Atlantic gulv og veggskap med utstansede hull for skapmuffer.  
 2x50mm, 1x40mm, 1x32mm, 8x20mm og 22x16mm  
 Hullene er dekket med aluminiums tape og flensen er lakkert i RAL9003

**Mål**

**Dybde (mm)** 2.0  
**Bredde (mm)** 112.0  
**Høyde/diameter (mm)** 530.0  
**Vekt (g)** 750.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Modell / utførelse                              | Rør            |
| Type                                            | Rett           |
| Bredde                                          | 112 Millimeter |
| Høyde                                           | 530 Millimeter |
| Materiale                                       | Stål           |
| Overflatebeskyttelse                            | Pulverlakkert  |
| Beskyttelsesgrad (NEMA)                         | Andre          |
| Fortrykt                                        | Ja             |
| Antall kontaktåpninger                          | 34             |
| For kabeldiameter fra/til                       |                |
| Gjengetype                                      | Metrisk        |
| Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG | 16 - 50        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader                                                                                                                              |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |

## Målskisse

