

FDV: 1740262


Produkt:	Glass Poly.skap IP66 404020 tr.dør u/m.plate
El-nummer:	1740262
GTIN:	8431044091273
Fabrikkat:	IDE Division Electrica
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	230401
Leverandørens varegruppe:	1711 - Modulskap/Tilbehør

Teknisk beskrivelse

Glass veggskap i fiberglassforsterket polyester med injisert polyuretan tetningspakning. Skapet passer i industrimiljøer, uteanlegg, mat produksjon, kjemisk- og farmasøytisk industri, transformatorstasjoner og utendørsområder hvor holdbarhet og motstand mot kjemikalier og UV-stråler er nødvendige. Skapet har transparent glassdør i UV-stabilisert polykarbonat med dobbel-bit 3-mm DIN lås. Monteringsplate følger ikke med.

- Motstandsdyktighet: IK08
 - Ipgrad: IP66
 - Omgivelsestemperaturområde: -30 °C / +60 °C.
 - Maksimal driftsspenning: 1000 V AC - 1500 V DC.
 - Isolasjonsklasse 2, dobbel isolasjon
 - Farge: RAL 7035
 - Standard: IEC 62208, IEC 61439-1
- I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU

Mål

Dybde (mm)	200.0
Bredde (mm)	400.0
Høyde/diameter (mm)	400.0
Vekt (g)	4600.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	400 Millimeter
Høyde	400 Millimeter
Dybde	200 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyester
Type overflate	Andre
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Ja
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Kan kobles	Nei
Med monteringsplate	Nei
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Ja
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	1
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Ja
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei

Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X
Max. permissible load of the enclosure according to IEC 62208	32 Newton
Max. permissible load of the door(s) according to IEC 62208	5 Newton
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208	26 Newton

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

