

FDV: 2410390


Produkt:	Inverterskap 2D AI B160 Grå Komplet
El-nummer:	2410390
GTIN:	7071799005845
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000058
Blokknummer:	230602
Leverandørens varegruppe:	2417 Solcelle skap

Teknisk beskrivelse

Solcelle Inverterskap for veggmontering med 2 dører. Skapene brukes til solcelle installasjoner for bolig eller industri. For montering av invertere, konvertere, vekselrettere og eventuelt DC brytere. Innvendig i skapet er det montert modulkapsling produsert i galvanisert stål med plass for 18moduler lakkert i RAL farge 9005(sort) samt montasjeplate produsert i 3mm aluminium for montering av utstyr. Modulboksen har ferdige utsparinger i bunn, 1x40mm 1x32mm 5x20mm og 5x16mm forseglet med tape. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium i legering 5052/5754. Legeringen kombinerer god styrke med stor korrosjons bestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute. Skapet er pulverlakkert i RAL 7032 (kiselgrå) På undersiden av skapet er det klargjort for mulig installasjon av 3stk FL21 flenser. Disse er tilleggsutstyr og må bestilles separat. Dørene har solide rustfrie hengsler som er skjult i døren. Spanjolettlås med mulighet for systemlås. Skapet har luftespalter på sidevegger og på begge dørbladene for utlufting. Veggbrakett for enkel montasje medfølger skapet.

Mål

Dybde (mm)	359.0
Bredde (mm)	1613.0
Høyde/diameter (mm)	1054.0
Vekt (g)	43520.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Påvegg
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Dobbelt
Med lås	Ja
Høyde	1054 Millimeter
Bredde	1613 Millimeter
Dybde	356 Millimeter
Platetykkelse I skap	2 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel	2 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7032
Antall moduler	18
Antall rader	1
Bredde i antall modulumellomrom	18
Antall kabellinnganger	150
Kapslingsmateriale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Lakkert
Med monteringsplate	Ja
Egnet for utendørsbruk	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP3X
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	I
Funksjonssikkerhet	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Vask med skånsomme rengjøringsmidler kan gjøres utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstestunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall avfall. Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Produktet som denne veiledning omhandler skal til metall avfall for resirkulering.

Målskisse

