

## FDV: 1584118

<b>Produkt:</b>	<b>Base søyle 4s 4x16A kbv Sort</b>
<b>EI-nummer:</b>	1584118
<b>GTIN:</b>	7090008559399
<b>Fabrikat:</b>	Stansefabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002288
<b>Blokknummer:</b>	239801
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1515 - Power stolpe



### Teknisk beskrivelse

Base & Multi strømsøyle

#### Bruksområde

Base / Multi søyle er velegnet for bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som: automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i søylen. Robust utførelse til EL-bil, bilvarme etc. Feks på parkeringsplasser, campingplasser, marinaer, gravlundar osv.

#### Utførelse

Uttak og komponenter under låsbare lokk. Lokket kan låses også med ledninger koblet til. Lakkert sort, grå eller brun alternativt i børstet syrefast utførelse. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak.

#### Montering

Monteres på fundament for nedgraving eller fundament for boltefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylene

### Mål

<b>Dybde (mm)</b>	122.0
<b>Bredde (mm)</b>	110.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	1000.0

### Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Andre
Antall faser	3
Beskyttelse	Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/auto matsikring
Totalt antall grupper	4
Antall direkte grupper	4
Antall lysgrupper	0
Antall jordfeilautomater	4
Antall jordfeilbrytere 30mA	0
Antall jordfeilbrytere 300mA	0
Antall poler i hovedbryteren	3
Hovedbryter - merkestrøm	16 Ampère
Komfyrtilkobling	Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe	Nei
Med stikkontakt	Ja
Med ringetransformator	Nei
Overspenningsvern	Nei
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Høyde	1000 Millimeter
Bredde	110 Millimeter
Dybde	122 Millimeter
Innbyggingsdybde	

<b>Vekt (g)</b>	20400.0	Utvidelsesmulighet	Nei
		Type avdekning	Deksel
<b>Bærekraft</b>		Med gjennomsiktig deksel	Nei
I samsvar med RoHS:	Ja	Lukke-variant	Sylinder
I samsvar med REACH:	Ja	Låsbar	Ja
		Farge	Svart
		RAL-nummer	9011

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall

#### Målskisse

