

FDV: 1701825

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Produkt: | Veggskap Arg. IP66 GN303015 |
| EI-nummer: | 1701825 |
| GTIN: | 8431044490229 |
| Fabrikat: | IDE Division Electrica |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Blokknummer: | 230202 |
| Leverandørens varegruppe: | 1713 - Veggskap - Stål |

Teknisk beskrivelse

Argenta veggskap IP66 GN303015 i metall. Tomt skap med montasjeplate i stål. Kan bestilles med modul innsats, regntak, innerdør, stolpefeste mm.

Motstandsdyktighet:

Dør: IK10.

- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.

- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.

- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.

- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1

UL508A og Gost-R-sertifikater.

Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard

Mål

| | |
|----------------------------|--------|
| Dybde (mm) | 150.0 |
| Bredde (mm) | 300.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 300.0 |
| Vekt (g) | 5500.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

Spesifikasjoner

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Bredde | 300 Millimeter |
| Høyde | 300 Millimeter |
| Dybde | 150 Millimeter |
| Materiale | Stål |
| Materialekvalitet | Andre |
| Type overflate | Pulverlakkert |
| Farge | Hvit |
| RAL-nummer | 7025 |
| Veggmontering | Ja |
| Hjørnemodel | Nei |
| Med monteringsplate | Ja |
| Monteringsplate justerbar i dybden | Nei |
| Vegginnbygging | Nei |
| Mastefeste | Nei |
| Med dør | Ja |
| Antall dører | 1 |
| Med gjennomsiktig dør | Nei |
| Med ventilasjonsluke | Nei |
| Med bakdør | Nei |
| Antall låser | 1 |
| Gjennomsiktig deksel | Nei |
| Egnet for metrisk montering | Ja |
| Passer til utendørs installasjon | Nei |
| Skråtak | Nei |

| | |
|-------------------------|------|
| EMC-utførelse | Nei |
| Slagfasthet | IK10 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP66 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 12 |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til metall-avfall for resirkulering |

Målskisse

