

FDV: 1584117

Produkt:	Base søyle 4s 2x16A kbv Brun
EI-nummer:	1584117
GTIN:	7090008559382
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC002288
Blokknummer:	239801
Leverandørens varegruppe:	1515 - Power stolpe

Teknisk beskrivelse

Base & Multi strømsøyle

Bruksområde

Base / Multi søyle er velegnet for bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som: automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i søylen. Robust utførelse til EL-bil, bilvarme etc. Feks på parkeringsplasser, campingplasser, marinaer, gravlundar osv.

Utførelse

Uttak og komponenter under låsbare lokk. Lokket kan låses også med ledninger koblet til. Lakkert sort, grå eller brun alternativt i børstet syrefast utførelse. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak.

Montering

Monteres på fundament for nedgraving eller fundament for boltefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylene

Mål

Dybde (mm)	122.0
Bredde (mm)	110.0
Høyde/diameter (mm)	1000.0

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Andre
Antall faser	3
Beskyttelse	Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/auto matsikring
Totalt antall grupper	2
Antall direkte grupper	2
Antall lysgrupper	0
Antall jordfeilautomater	2
Antall jordfeilbrytere 30mA	0
Antall jordfeilbrytere 300mA	0
Antall poler i hovedbryteren	3
Hovedbryter - merkestrøm	16 Ampère
Komfyrtilkobling	Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe	Nei
Med stikkontakt	Ja
Med ringetransformator	Nei
Overspenningsvern	Nei
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Høyde	1000 Millimeter
Bredde	110 Millimeter
Dybde	122 Millimeter
Innbyggingsdybde	

Vekt (g)	20400.0	Utvidelsesmulighet	Nei
		Type avdekning	Deksel
Bærekraft		Med gjennomsiktig deksel	Nei
I samsvar med RoHS:	Ja	Lukke-variant	Andre
I samsvar med REACH:	Ja	Låsbar	Ja
		Farge	Andre
		RAL-nummer	8017

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

