

FDV: 1584104

Produkt:	Base vegg 2s 2x16A kbv Brun
EI-nummer:	1584104
GTIN:	7090008559306
Fabrikkat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC002288
Blokknummer:	239901
Leverandørens varegruppe:	1515 - Power stolpe



Teknisk beskrivelse

Base & Multi veggboks

Bruksområde

Base / Multi veggboks er velegnet for all innendørs og utendørs bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i boksen.

Robust utførelse, til bilvarme etc. Benyttes f.eks på parkeringsplasser, garasjer, på husveggen eller på hytta.

Utførelse

Låsbar veggboks i stål, lakkert sort, grå eller brun. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak. IP44. Kan låses også med kabel tilkoblet.

Montering

Monteres på vegg, alternativt på stolpe med stolpefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylen

Mål

Dybde (mm)	122.0
Bredde (mm)	110.0
Høyde/diameter (mm)	280.0
Vekt (g)	20400.0

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Påvegg
Antall faser	2
Beskyttelse	Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/auto matsikring
Totalt antall grupper	2
Antall direkte grupper	2
Antall lysgrupper	0
Antall jordfeilautomater	2
Antall jordfeilbrytere 30mA	0
Antall jordfeilbrytere 300mA	0
Antall poler i hovedbryteren	2
Hovedbryter - merkestrøm	16 Ampère
Komfyrtilkobling	Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe	Nei
Med stikkontakt	Ja
Med ringetransformator	Nei
Overspenningsvern	Nei
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Høyde	280 Millimeter
Bredde	110 Millimeter
Dybde	122 Millimeter
Innbyggingsdybde	

Bærekraft		Utvidelsesmulighet	Nei
I samsvar med RoHS:	Ja	Type avdekning	Deksel
I samsvar med REACH:	Ja	Med gjennomsiktig deksel	Nei
		Lukke-variant	Sylinder
		Låsbar	Ja
		Farge	Andre
		RAL-nummer	8017

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall