

FDV: 2407741

Produkt: Merdeskap SF 906037 Tomt
El-nummer: 2407741
GTIN: 7090008560814
Fabrikat: UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse: EC000261
Blokknummer: 230202
Leverandørens varegruppe: 2415 - Havbruk



Teknisk beskrivelse

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og utførelse kreves. Bruksområder er oppdrettsnæring, fiskeindustri og havneområder. Skapene er designet for å sette uttaksbokser inne i skapet, hvor skjøtekabler kan føres gjennom nedre del av døråpningen. Døren har dobbeltkravet åpning (dryppkant) og er høyrehengslet. For å opprettholde optimal tetthet har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med 3 punkts kompresjonslås. Skapet har fastmontert kraftig vindstopper på døren.

Skapet leveres tomt med montasjeplate 740x540mm, stor flens åpning i bunn 330x165mm og blindflens montert. Flens med FL21 flens åpning eller børsteåpning er tilbehør og må bestilles separat. Festebraketter 2407730 er tilbehør og må bestilles separat. Skapet er produsert i 2 mm mattpolert syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343).

Mål

Dybde (mm)	370.0
Bredde (mm)	600.0
Høyde/diameter (mm)	900.0
Vekt (g)	45000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	600 Millimeter
Høyde	900 Millimeter
Dybde	370 Millimeter
Materiale	Rustfritt stål
Materialkvalitet	Rustfritt stål 316 (V4A)
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Edelstål
Gulvstående veggmodell	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemonnell	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Ja
Vegginbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	1
Gjennomsiktig deksel	Nei
Passer til utendørs installasjon	Ja
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering.

Målskisse

